



VR12057011



caja de suelo R12 revestimiento 5mm

Características técnicas

Arquitectura

Con marco de protección para alfombras	Sí
Con entalladura para pavimento	Sí

Dimensiones

Profundidad de montaje	77 mm
Diámetro incorporado	306 mm
Diámetro externo	325 mm
Profundidad para la instalación del revestimiento	5 mm

Instalación, montaje

Adecuado para montaje en cavidad en suelo	Sí
Adecuado para la instalación de hormigón	Sí
Adecuado para uso en exteriores	No
Adecuado para instalación en suelo elevado	Sí
Adecuado para limpieza en mojado	No

Instrucciones

Mantenimiento del suelo	Seco
-------------------------	------

Materiales

Material	Poliamida (PA)
Colour	Gris plata
Código RAL	7011

Condiciones de uso

Carga máxima	3 - 5 kN
--------------	----------

Cubierta, puerta

Material de la parte superior	Poliamida (PA)
-------------------------------	----------------

Funciones

Adecuado para conductos subterráneos	Sí
--------------------------------------	----

Forma

Forma	Redondo
-------	---------

Texto

Salida de cable	Con salida de cable en la tapa
-----------------	--------------------------------

Conexión

Número de entradas de conductos de cables	1
Número de tomas SCHUKO	12

Equipo

Número de dispositivos integrados	12
Número de cajas de salida	3

Seguridad

Índice de protección IP	IP20
Resistencia al impacto IK	IK08
Clase de protección en condiciones no utilizadas	IP30
Tamaño de la instalación (instalaciones bajo el suelo)	R12
