



VZ025M

Prensaestopas, IP65 , M25

Características técnicas

Dimensiones

Altura	43 mm
Anchura de la llave en mm	29 mm
Longitud de la rosca	8 mm

Conexión

Rango de sujeción	11 - 17 mm
-------------------	------------

Materiales

Material	Poliamida (PA), Termoplástico
Colour	Gris claro
Código RAL	7035
Tratamiento	Sin tratamiento

Seguridad

Resistente a impactos	Sí
Índice de protección IP	IP65

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-20 - 100 °C
-------------------------------	--------------

Equipo

Tamaño del hilo (métrico)	0 - 25
Con protección contra dobleces	Sí
Con contratuerca	Sí
Uso seguro en atmósfera explosiva	No
Paso de rosca	1,50