



VZ040M

Prensaestopas, IP65 , M40

Características técnicas

Dimensiones

| | |
|---------------------------|-------|
| Altura | 51 mm |
| Anchura de la llave en mm | 46 mm |
| Longitud de la rosca | 10 mm |

Conexión

| | |
|-------------------|------------|
| Rango de sujeción | 19 - 28 mm |
|-------------------|------------|

Materiales

| | |
|-------------|-------------------------------|
| Material | Poliamida (PA), Termoplástico |
| Colour | Gris claro |
| Código RAL | 7035 |
| Tratamiento | Sin tratamiento |

Seguridad

| | |
|-------------------------|------|
| Resistente a impactos | Sí |
| Índice de protección IP | IP65 |

Condiciones de uso

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Temperatura de funcionamiento | -20 - 100 °C |
|-------------------------------|--------------|

Equipo

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Tamaño del hilo (métrico) | 0 - 40 |
| Con protección contra dobleces | Sí |
| Con contratuerca | Sí |
| Uso seguro en atmósfera explosiva | No |
| Paso de rosca | 1,50 |