



WJA001B

ATA Conmutador/pulsador 10A

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 10 A

Instalación, montaje

Montaje en Empotrado, Montaje en superficie

Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

Materiales

Colour Blanco tráfico

Código RAL 9016

Acabado de la superficie Brillante

Material Policarbonato (PC)

Tratamiento Sin tratamiento

Identificación

Disposición de montaje Elemento de control

Conectividad

Tipo de montaje Montaje encajable a presión

Controles e indicadores

Número de teclas 1

Dimensiones

Profundidad de montaje 76 mm

Profundidad de montaje cajas de montaje empotradas 40 mm

Seguridad

Índice de protección IP IP41

Resistencia al impacto IK IK04

Arquitectura

Elemento de control/operación Pulsador único

Texto

Iluminación Sin iluminación (no se puede iluminar)

Tipo de conmutación / variante Desconector