



WJA040B

## Doble conmutador/pulsador 10A

### Características técnicas

#### Arquitectura

Tipo de organo de control	Tecla
Montaje	En superficie

#### Mandos e indicadores

Pulsadores	No
------------	----

#### Principales características eléctricas

Frecuencia asignada	50/60 Hz
---------------------	----------

#### Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal	10 AX
----------------------------	-------

#### Dimensiones

Profundidad del producto instalado	28 mm
Altura del producto instalado	77 mm
Dimensiones(H A P)	77x77x32,2mm
Anchura del producto instalado	65 mm

#### Materiales, acabados, colores

Color	Blanco
Tipo de tratamiento de la superficie	No tratado

#### Conexión

Tipo de conexión	Quickconnect
------------------	--------------

#### Equipo

hasheatingswitch	No
------------------	----

#### Seguridad

Ensayo del hilo incandescente	EN 60-695-2
-------------------------------	-------------

#### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-10...35 °C
Temperatura de almacenamiento/transporte	-10...50 °C

#### Identificación

Serie	ateha
Composición	mecanismo con embellecedor
Tipo de interruptor para aparatos	No