



WJA048B

Conmutador/pulsador 10A VMC

Características técnicas

Arquitectura

Tipo de organo de control	Tecla
Número de pulsadores	1
Montaje	En superficie

Mandos e indicadores

Pulsadores	No
------------	----

Principales características eléctricas

Frecuencia asignada	50/60 Hz
---------------------	----------

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal	10 AX
----------------------------	-------

Dimensiones

Profundidad del producto instalado	21 mm
Altura del producto instalado	77 mm
Dimensiones(H A P)	77x77x32,2mm
Anchura del producto instalado	75 mm

Materiales, acabados, colores

Color	Blanco
Tipo de tratamiento de la superficie	No tratado

Conexión

Tipo de conexión	Quickconnect
------------------	--------------

Equipo

hasheatingswitch	No
------------------	----

Seguridad

Ensayo del hilo incandescente	EN 60-695-2
-------------------------------	-------------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-10...35 °C
Temperatura de almacenamiento/transporte	-10...50 °C

Identificación

Serie	ateha
Composición	mecanismo con embellecedor
Tipo de interruptor para aparatos	No