



WJA155B

Salida de cables

Características técnicas

Arquitectura

Montaje	En superficie
---------	---------------

Funciones

Protección diferencial integrada	No
Borne de conexiones centralizadas	No
Con iluminación para orientación	No
Protección contra las sobretensiones	No

Configuración

Número de módulos	0
-------------------	---

Compatibilidad

iftttsupportavailable	No
-----------------------	----

Mandos e indicadores

Piloto luminoso	Si
Con o sin indicador	Sin

Conectividad

Con toma de carga USB	No
-----------------------	----

Principales características eléctricas

Tensión nominal	400V
Tensión nominal	250 V
Frecuencia asignada	50/60 Hz

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal	20 A
----------------------------	------

Dimensiones

Profundidad	179 mm
Profundidad de montaje cajas empotrables	40 mm
Profundidad del producto instalado	22.8 mm
Altura del producto instalado	77 mm
Dimensiones(H A P)	77x77x39,4mm
Anchura del producto instalado	65 mm
Altura	94 mm
Ancho	25 mm

Capacidad

Puerta, tapa

Bloqueable por candado	No
------------------------	----

Alimentación

Alimentación especial	Otro
-----------------------	------

Materiales, acabados, colores

Color	Blanco
-------	--------

Color	blanco
-------	--------

Tipo de tratamiento de la superficie	No tratado
--------------------------------------	------------

Transparente	No
--------------	----

ismetallicolour	No
-----------------	----

Instalación, montaje

Tipo de montaje	fijación
-----------------	----------

Tipo de montaje	Superficie
-----------------	------------

Conexión

Número de fases accesibles	0
----------------------------	---

Cambio de fase	seleccionable
----------------	---------------

Tipo de conexión	Quickconnect
------------------	--------------

Accesorios incluidos

Con fusible fin	No
-----------------	----

Equipo

Número de unidades	2
--------------------	---

Número de tomas comandadas	0
----------------------------	---

Conmutador ON/OFF	No
-------------------	----

withtransparentlabelholder	No
----------------------------	----

Seguridad

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------

Ensayo del hilo incandescente	EN 60-695-2
-------------------------------	-------------

Condiciones de uso

Aislado	Sí
---------	----

Identificación

Serie	ateha
-------	-------

Versión	F
---------	---