



WJA220B

Toma RJ45 Cat. 6 UTP

Características técnicas

Arquitectura

| | |
|---------|---------------|
| Tipo | UTP |
| Montaje | En superficie |

Configuración

| | |
|------------------------|----|
| antibacterialtreatment | No |
|------------------------|----|

Mandos e indicadores

| | |
|-----------------|----|
| Piloto luminoso | No |
|-----------------|----|

Dimensiones

| | |
|--|--------------|
| Profundidad de montaje cajas empotrables | 40 mm |
| Profundidad del producto instalado | 40 mm |
| Altura del producto instalado | 77 mm |
| Dimensiones(H A P) | 77x77x33,2mm |
| Anchura del producto instalado | 75 mm |

Capacidad

| | |
|-------------------|---|
| Número de módulos | 2 |
|-------------------|---|

Materiales, acabados, colores

| | |
|-------|--------|
| Color | Blanco |
| Color | blanco |

Instalación, montaje

| | |
|-----------------|----------|
| Tipo de montaje | fijación |
|-----------------|----------|

Conexión

| | |
|------------------|--------------|
| Tipo de conexión | Quickconnect |
|------------------|--------------|

Equipo

| | |
|----------------------------|----|
| Número de salidas | 1 |
| withtransparentlabelholder | No |

Seguridad

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Índice de protección IP | IP20 |
| Ensayo del hilo incandescente | EN 60-695-2 |

Identificación

| | |
|-------------|-------------------|
| Serie | ateha |
| Composición | Elemento de mando |

