



WJA223B

## Toma RJ45 Cat. 6 FTP

### Características técnicas

#### Arquitectura

Tipo	FTP
Montaje	En superficie

#### Configuración

antibacterialtreatment	No
------------------------	----

#### Mandos e indicadores

Piloto luminoso	No
-----------------	----

#### Dimensiones

Profundidad de montaje cajas empotrables	40 mm
Profundidad del producto instalado	40 mm
Altura del producto instalado	77 mm
Dimensiones(H A P)	65x65x42mm
Anchura del producto instalado	75 mm

#### Capacidad

Número de módulos	2
-------------------	---

#### Materiales, acabados, colores

Color	Blanco
Color	blanco

#### Instalación, montaje

Tipo de montaje	fijación
-----------------	----------

#### Conexión

Tipo de conexión	Quickconnect
------------------	--------------

#### Equipo

Número de salidas	1
withtransparentlabelholder	No

#### Seguridad

Índice de protección IP	IP20
Ensayo del hilo incandescente	EN 60-695-2

#### Identificación

Serie	ateha
Composición	Elemento de mando

