



WJA228B

Toma RJ45 Cat. 6a

Características técnicas

Arquitectura

Tipo	STP
Montaje	En superficie

Configuración

antibacterialtreatment	No
------------------------	----

Mandos e indicadores

Piloto luminoso	No
-----------------	----

Dimensiones

Profundidad de montaje cajas empotrables	40 mm
Profundidad del producto instalado	40 mm
Altura del producto instalado	77 mm
Dimensiones(H A P)	77x77x33,2mm
Anchura del producto instalado	75 mm

Capacidad

Número de módulos	2
-------------------	---

Materiales, acabados, colores

Color	Blanco
Color	blanco

Instalación, montaje

Tipo de montaje	fijación
-----------------	----------

Conexión

Tipo de conexión	Quickconnect
------------------	--------------

Equipo

Número de salidas	1
withtransparentlabelholder	No

Seguridad

Índice de protección IP	IP20
Ensayo del hilo incandescente	EN 60-695-2

Identificación

Serie	ateha
Composición	Elemento de mando

