



WJC000B

## ATA Interruptor/pulsador 10A completo

### Características técnicas

#### Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 10 A

#### Instalación, montaje

Montaje en Empotrado, Montaje en superficie

#### Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

#### Materiales

Colour Blanco tráfico

Código RAL 9016

Acabado de la superficie Brillante, Mate

Material Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS)

Tratamiento Lacado

#### Identificación

Disposición de montaje Elemento básico con carcasa completa

#### Conectividad

Tipo de montaje Montaje con tornillos

#### Controles e indicadores

Número de teclas 1

#### Dimensiones

Profundidad de montaje 76 mm

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado 40 mm

#### Seguridad

Índice de protección IP IP41

Resistencia al impacto IK IK04

#### Arquitectura

Elemento de control/operación Pulsador único

#### Texto

Iluminación Sin iluminación (no se puede iluminar)

Tipo de conmutación / variante 1 vías