



WJC001B

Conmutador/pulsador 10A completo

Características técnicas

Arquitectura

Tipo de organo de control	Pulsador
Número de pulsadores	1
Montaje	En superficie

Mandos e indicadores

Piloto luminoso	Si
Pulsadores	Función Interruptor/Pulsador

Principales características eléctricas

Tensión nominal	250V
Frecuencia asignada	50/60 Hz

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal	10 AX
----------------------------	-------

Dimensiones

Profundidad del producto instalado	30 mm
Altura del producto instalado	77 mm
Dimensiones(H A P)	77x77x32,2mm
Anchura del producto instalado	77 mm

Materiales, acabados, colores

Color	Blanco
Color RAL	RAL9016 - blanco tráfico
Material	ABS
Tipo de tratamiento de la superficie	Lacado

Instalación, montaje

Tipo de montaje	Empotrado
-----------------	-----------

Conexión

Sección de conexión en cable flexible	0, 08 / 2, 5 mm ²
Sección de conexión en cable rígido	mini 2x1 mm ² - max 2x2,5 mm ²
Tipo de conexión	Quickconnect

Equipo

hasheatingswitch	No
------------------	----

Normas

Certificados	EN 60669-1
--------------	------------

Seguridad

Índice de protección contra choques mecánicos, IK	04
Índice de protección IP	IP41
Ensayo del hilo incandescente	EN 60-695-2
Conformidad con REACH	Sí
Conforme con RoHS	Sí
textimpactstrength	IK04

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-10...35 °C
Temperatura de almacenamiento/transporte	-10...50 °C

Identificación

Serie	ateha
Composición	Elemento de base con revestimiento completo
Tipo de interruptor para aparatos	No