



WJC001B

ATA Conmutador/pulsador 10A completo

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 10 A

Instalación, montaje

Montaje en Empotrado, Montaje en superficie

Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

Materiales

Colour Blanco tráfico

Código RAL 9016

Acabado de la superficie Brillante, Mate

Material Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS)

Tratamiento Lacado

Identificación

Disposición de montaje Elemento básico con carcasa completa

Conectividad

Tipo de montaje Montaje con tornillos

Controles e indicadores

Número de teclas 1

Dimensiones

Profundidad de montaje 76 mm

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado 40 mm

Seguridad

Índice de protección IP IP41

Resistencia al impacto IK IK04

Arquitectura

Elemento de control/operación Pulsador único

Texto

Iluminación Sin iluminación (no se puede iluminar)

Tipo de conmutación / variante 2 vías