



WJC010B

### Cruzamiento 10A completo

#### Características técnicas

##### Arquitectura

Tipo de mando	Interruptor
Tipo de organo de control	Pulsador
Número de pulsadores	1
Montaje	En superficie

##### Mandos e indicadores

Piloto luminoso	Si
Pulsadores	Función Interruptor/Pulsador

##### Principales características eléctricas

Tensión nominal	250V
Frecuencia asignada	50/60 Hz

##### Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal	10 AX
----------------------------	-------

##### Dimensiones

Profundidad del producto instalado	30 mm
Altura del producto instalado	77 mm
Dimensiones(H A P)	77x77x32,2mm
Anchura del producto instalado	77 mm

##### Materiales, acabados, colores

Color	Blanco
Color RAL	RAL9016 - blanco tráfico
Material	ABS
Tipo de tratamiento de la superficie	Lacado

##### Instalación, montaje

Tipo de montaje	Empotrado
-----------------	-----------

##### Conexión

Sección de conexión en cable flexible	0, 08 / 2, 5 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión en cable rígido	mini 2x1 mm <sup>2</sup> - max 2x2,5 mm <sup>2</sup>
Tipo de conexión	Quickconnect

##### Equipo

hasheatingswitch	No
------------------	----

##### Normas

**Seguridad**

---

Índice de protección contra choques mecánicos, IK	04
Índice de protección IP	IP41
Ensayo del hilo incandescente	EN 60-695-2
textimpactstrength	IK04

---

**Condiciones de uso**

---

Temperatura de funcionamiento	-10...35 °C
Temperatura de almacenamiento/transporte	-10...50 °C

---

**Identificación**

---

Serie	ateha
Composición	Elemento de base con revestimiento completo
Tipo de interruptor para aparatos	No

---