



WJC010B

ATA Cruzamiento 10A completo

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 10 A

Instalación, montaje

Montaje en Empotrado, Montaje en superficie

Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

Materiales

Colour Blanco tráfico

Código RAL 9016

Acabado de la superficie Brillante, Mate

Material Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS)

Tratamiento Lacado

Identificación

Disposición de montaje Elemento básico con carcasa completa

Conectividad

Tipo de montaje Montaje con tornillos

Controles e indicadores

Número de teclas 1

Dimensiones

Profundidad de montaje 77 mm

Profundidad de montaje cajas de montaje empotradas 40 mm

Seguridad

Índice de protección IP IP41

Resistencia al impacto IK IK04

Texto

Iluminación Sin iluminación (no se puede iluminar)

Tipo de conmutación / variante Interruptor intermedio