



WJC040B

Doble conmutador/pulsador 10A completo

Características técnicas

Arquitectura

Número de pulsadores	2
Montaje	En superficie

Mandos e indicadores

Piloto luminoso	Si
-----------------	----

Principales características eléctricas

Tensión nominal	250V
Frecuencia asignada	50/60 Hz

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal	10 AX
----------------------------	-------

Dimensiones

Profundidad del producto instalado	30 mm
Altura del producto instalado	77 mm
Dimensiones(H A P)	77x77x32,2mm
Anchura del producto instalado	73 mm

Capacidad

Número de módulos para mecanismos	2
-----------------------------------	---

Materiales, acabados, colores

Color	Blanco
Material	ABS
Tipo de tratamiento de la superficie	Lacado

Instalación, montaje

Tipo de montaje	Empotrado
-----------------	-----------

Conexión

Tipo de conexión	Quickconnect
------------------	--------------

Equipo

hasheatingswitch	No
------------------	----

Seguridad

Ensayo del hilo incandescente	EN 60-695-2
-------------------------------	-------------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-10...35 °C
-------------------------------	-------------

Temperatura de almacenamiento/transporte	-10...50 °C
--	-------------

Identificación

Tipo de interruptor para aparatos	No
-----------------------------------	----