



WJC048B

Conmutador/pulsador 10A VMC completo

Características técnicas

Arquitectura

Número de pulsadores	1
Montaje	En superficie

Mandos e indicadores

Piloto luminoso	Si
-----------------	----

Principales características eléctricas

Tensión nominal	250V
Frecuencia asignada	50/60 Hz

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal	10 A
----------------------------	------

Dimensiones

Profundidad del producto instalado	30 mm
Altura del producto instalado	77 mm
Dimensiones(H A P)	77x77x32,2mm
Anchura del producto instalado	77 mm

Materiales, acabados, colores

Color	Blanco
Material	ABS
Tipo de tratamiento de la superficie	Lacado

Instalación, montaje

Tipo de montaje	Empotrado
-----------------	-----------

Conexión

Tipo de conexión	Quickconnect
------------------	--------------

Equipo

hasheatingswitch	No
------------------	----

Seguridad

Índice de protección IP	IP41
Ensayo del hilo incandescente	EN 60-695-2

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-10...35 °C
Temperatura de almacenamiento/transporte	-10...50 °C

