



WL0013

## Interruptor, lumina, negro

### Características técnicas

AT_PUBSwitchingCurrent	10 AX (100W LED (SBL))
AT_RecycledMaterialTotalWeightPlastic	0

### Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	10 A
----------------------------	------

### Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

### Tensión

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

### Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

### Materiales

Colour	Negro
Código RAL	9004
Acabado de la superficie	Mate
Material	Metal, Plástico
Tratamiento	Lacado

### Identificación

Disposición de montaje	Elemento básico
------------------------	-----------------

### Conectividad

Tipo de montaje	Montaje de garra, Conexión con tornillos
Con soporte de garra	Sí

### Controles e indicadores

Número de teclas	1
------------------	---

### Dimensiones

Profundidad de montaje	26 mm
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	35 mm

### Seguridad

Índice de protección IP	IP20
Resistencia al impacto IK	IK05

### Arquitectura

**Texto**

---

Tipo de montaje	Con garras de expansión, Para fijación atornillada
Iluminación	Sin iluminación (no se puede iluminar)
Tipo de conmutación / variante	1 polos desconexión

---