



WL0020

Conmutador, lumina, blanco polar

Características técnicas

AT_RecycledMaterialTotalWeightPlastic 0

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 10 A

Instalación, montaje

Montaje en Empotrado

Tensión

Tensión asignada 250 V

Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

Materiales

Colour Blanco tráfico

Código RAL 9016

Acabado de la superficie Brillante

Material Metal, Plástico

Tratamiento Sin tratamiento

Identificación

Disposición de montaje Elemento básico

Conectividad

Tipo de montaje Montaje de garra, Conexión con tornillos

Con soporte de garra Sí

Controles e indicadores

Número de teclas 1

Dimensiones

Profundidad de montaje 26 mm

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado 35 mm

Seguridad

Índice de protección IP IP20

Resistencia al impacto IK IK05

Arquitectura

Elemento de control/operación Tecla simple

Texto

Tipo de montaje	Con garras de expansión, Para fijación atornillada
Iluminación	Sin lámpara de neón
Tipo de conmutación / variante	Desconexión/conmutación
