

WL0020

Conmutador, lumina, blanco polar

Características técnicas

AT_PUBSwitchingCurrent	10 AX (100W LED (SBL))
AT_RecycledMaterialTotalWeightPlastic	0

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	10 A

Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado

Tensión

Tensión asignada	250 V

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz

Materiales

Colour	Blanco tráfico
Código RAL	9016
Acabado de la superficie	Brillante
Material	Metal, Plástico
Tratamiento	Sin tratamiento

Identificación

Disposición de montaje	Elemento básico

Conectividad

Tipo de montaje	Montaje de garra, Conexión con tornillos
Con soporte de garra	Sí

Controles e indicadores

Número de teclas	1

Dimensiones

Profundidad de montaje	26 mm
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	35 mm

Seguridad

Índice de protección IP	IP20
Resistencia al impacto IK	IK05

Arquitectura

Elemento de control/operación	Tecla simple

Texto

Tipo de montaje	Con garras de expansión, Para fijación atornillada
Iluminación	Sin lámpara de neón
Tipo de conmutación / variante	Desconexión/conmutación