



WL0023

## Conmutador, lumina, negro

### Características técnicas

AT_RecycledMaterialTotalWeightPlastic	0
---------------------------------------	---

### Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	10 A
----------------------------	------

### Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

### Tensión

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

### Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

### Materiales

Colour	Negro
--------	-------

Código RAL	9004
------------	------

Acabado de la superficie	Mate
--------------------------	------

Material	Metal, Plástico
----------	-----------------

Tratamiento	Lacado
-------------	--------

### Identificación

Disposición de montaje	Elemento básico
------------------------	-----------------

### Conectividad

Tipo de montaje	Montaje de garra, Conexión con tornillos
-----------------	--

Con soporte de garra	Sí
----------------------	----

### Controles e indicadores

Número de teclas	1
------------------	---

### Dimensiones

Profundidad de montaje	26 mm
------------------------	-------

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	35 mm
---	-------

### Seguridad

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------

Resistencia al impacto IK	IK05
---------------------------	------

### Arquitectura

Elemento de control/operación	Tecla simple
-------------------------------	--------------

**Texto**

---

Tipo de montaje	Con garras de expansión, Para fijación atornillada
Iluminación	Sin lámpara de neón
Tipo de conmutación / variante	Desconexión/conmutación

---