



WL0023

Conmutador, lumina, negro

Características técnicas

Arquitectura

Tipo de organo de control	tecla simple
Número de pulsadores	1

Configuración

antibacterialtreatment	No
------------------------	----

Compatibilidad

iftttsupportavailable	No
-----------------------	----

Mandos e indicadores

Piloto luminoso	No
-----------------	----

Principales características eléctricas

Tensión nominal	250 V
Corriente nominal	10 AX

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal	10 AX
----------------------------	-------

Dimensiones

Profundidad	42 mm
Profundidad de montaje	26 mm
Altura	71 mm
Ancho	71 mm

Materiales, acabados, colores

Color de la serie	negro
Color	Negro
Color	negro
Material / elaboración	Lacado
Material	Plástico+Metal
Superficie	mate

Instalación, montaje

Tipo de montaje	Con garras de expansión, Para fijación atornillada
-----------------	--

Conexión

Tipo de conexión	Quickconnect
------------------	--------------

Equipo

withtransparentlabelholder

No

Seguridad

Índice de protección IP

IP20

Condiciones de uso

Temperatura de
almacenamiento/transporte

-10...50 °C