



WL0040



## Interruptor doble, lumina, blanco polar

### Características técnicas

AT_PUBSwitchingCurrent	10 AX (100W LED (SBL))
AT_RecycledMaterialTotalWeightPlastic	0

### Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	10 A
----------------------------	------

### Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

### Tensión

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

### Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

### Materiales

Colour	Blanco tráfico
Código RAL	9016
Acabado de la superficie	Brillante
Material	Metal, Plástico
Tratamiento	Sin tratamiento

### Identificación

Disposición de montaje	Elemento básico
------------------------	-----------------

### Conectividad

Tipo de montaje	Montaje de garra, Conexión con tornillos
Con soporte de garra	Sí

### Controles e indicadores

Número de teclas	2
------------------	---

### Dimensiones

Profundidad de montaje	26 mm
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	35 mm

### Seguridad

Índice de protección IP	IP20
Resistencia al impacto IK	IK05

### Arquitectura

Elemento de control/operación

Tecla doble

**Texto**

Tipo de montaje

Con garras de expansión, Para fijación atornillada

Iluminación

Sin lámpara de neón

Tipo de conmutación / variante

Serie