



WL0040

Interruptor doble, lumina, blanco polar

Características técnicas

AT_RecycledMaterialTotalWeightPlastic	0
---------------------------------------	---

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	10 A
----------------------------	------

Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

Tensión

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiales

Colour	Blanco tráfico
--------	----------------

Código RAL	9016
------------	------

Acabado de la superficie	Brillante
--------------------------	-----------

Material	Metal, Plástico
----------	-----------------

Tratamiento	Sin tratamiento
-------------	-----------------

Identificación

Disposición de montaje	Elemento básico
------------------------	-----------------

Conectividad

Tipo de montaje	Montaje de garra, Conexión con tornillos
-----------------	--

Con soporte de garra	Sí
----------------------	----

Controles e indicadores

Número de teclas	2
------------------	---

Dimensiones

Profundidad de montaje	26 mm
------------------------	-------

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	35 mm
---	-------

Seguridad

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------

Resistencia al impacto IK	IK05
---------------------------	------

Arquitectura

Elemento de control/operación	Tecla doble
-------------------------------	-------------

Texto

Tipo de montaje	Con garras de expansión, Para fijación atornillada
Iluminación	Sin lámpara de neón
Tipo de conmutación / variante	Serie
