



WL0060

Interruptor bipolar, lumina, bipolar

Características técnicas

Arquitectura

Tipo de organo de control	tecla simple
Número de pulsadores	1

Mandos e indicadores

Piloto luminoso	No
-----------------	----

Principales características eléctricas

Tensión nominal	250 V
Corriente nominal	10 AX

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal	10 AX
----------------------------	-------

Dimensiones

Profundidad	42 mm
Profundidad de montaje	26 mm
Altura	71 mm
Ancho	71 mm

Materiales, acabados, colores

Color de la serie	blanco
Color	Blanco
Color	blanco
Material	Plástico+Metal

Instalación, montaje

Tipo de montaje	Con garras de expansión, Para fijación atornillada
-----------------	--

Conexión

Tipo de conexión	Quickconnect
------------------	--------------

Equipo

withtransparentlabelholder	No
----------------------------	----

Seguridad

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------

Condiciones de uso

Temperatura de almacenamiento/transporte	-10...50 °C
--	-------------