



WL0062

## Interruptor bipolar, lumina, plata

### Características técnicas

#### Arquitectura

Tipo de organo de control	tecla simple
Número de pulsadores	1

#### Mandos e indicadores

Piloto luminoso	No
-----------------	----

#### Principales características eléctricas

Tensión nominal	250 V
Corriente nominal	10 AX

#### Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal	10 AX
----------------------------	-------

#### Dimensiones

Profundidad	42 mm
Profundidad de montaje	26 mm
Altura	71 mm
Ancho	71 mm

#### Materiales, acabados, colores

Color	Plata
Color RAL	RAL 9006 - Aluminio blanco
Material / elaboración	Lacado
Material	Plástico+Metal
Superficie	mate

#### Instalación, montaje

Tipo de montaje	Con garras de expansión, Para fijación atornillada
-----------------	--

#### Conexión

Tipo de conexión	Quickconnect
------------------	--------------

#### Equipo

withtransparentlabelholder	No
----------------------------	----

#### Seguridad

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------

#### Condiciones de uso

Temperatura de almacenamiento/transporte	-10...50 °C
--	-------------