



WL0140

Características técnicas

Arquitectura

Tipo de organo de control tecla doble

Configuración

antibacterialtreatment No

Compatibilidad

iftttsupportavailable No

Mandos e indicadores

Piloto luminoso No

Principales características eléctricas

Tensión nominal 250 V

Corriente nominal 10 AX

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal 10 AX

Dimensiones

Profundidad 42 mm

Profundidad de montaje 26 mm

Altura 71 mm

Ancho 71 mm

Materiales, acabados, colores

Color de la serie blanco

Color Blanco

Color blanco

Material Plástico+Metal

Instalación, montaje

Tipo de montaje Con garras de expansión, Para fijación atornillada

Equipo

withtransparentlabelholder No

Seguridad

Índice de protección IP IP20

Condiciones de uso

Temperatura de almacenamiento/transporte -10...50 °C