



WL0312

Interruptor persiana, lumina, plata

Características técnicas

AT_RecycledMaterialTotalWeightPlastic	0
---------------------------------------	---

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	10 A
----------------------------	------

Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

Tensión

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiales

Colour	Plata
--------	-------

Código RAL	9006
------------	------

Acabado de la superficie	Mate
--------------------------	------

Material	Metal, Plástico
----------	-----------------

Tratamiento	Lacado
-------------	--------

Identificación

Disposición de montaje	Elemento básico
------------------------	-----------------

Conectividad

Tipo de montaje	Montaje de garra, Conexión con tornillos
-----------------	--

Controles e indicadores

Número de teclas	2
------------------	---

Dimensiones

Profundidad de montaje	26 mm
------------------------	-------

Seguridad

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------

Resistencia al impacto IK	IK05
---------------------------	------

Arquitectura

Elemento de control/operación	Tecla doble
-------------------------------	-------------

Texto

Tipo de montaje	Con garras de expansión, Para fijación atornillada
-----------------	--

Iluminación

Sin lámpara de neón

Tipo de conmutación / variante

Con enclavamiento electrónico para evitar la pulsación de ambas teclas