



WL0312

## Interruptor persiana, lumina, plata

### Características técnicas

AT_PUBSwitchingCurrent	10 A
AT_RecycledMaterialTotalWeightPlastic	0

### Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	10 A
----------------------------	------

### Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

### Tensión

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

### Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

### Materiales

Colour	Plata
Código RAL	9006
Acabado de la superficie	Mate
Material	Metal, Plástico
Tratamiento	Lacado

### Identificación

Disposición de montaje	Elemento básico
------------------------	-----------------

### Conectividad

Tipo de montaje	Montaje de garra, Conexión con tornillos
-----------------	--

### Controles e indicadores

Número de teclas	2
------------------	---

### Dimensiones

Profundidad de montaje	26 mm
------------------------	-------

### Seguridad

Índice de protección IP	IP20
Resistencia al impacto IK	IK05

### Arquitectura

Elemento de control/operación	Tecla doble
-------------------------------	-------------

### Texto

Tipo de montaje	Con garras de expansión, Para fijación atornillada
Iluminación	Sin lámpara de neón
Tipo de conmutación / variante	Con enclavamiento electrónico para evitar la pulsación de ambas teclas