



WL0312

**Características técnicas**

AT\_RecycledMaterialTotalWeightPlastic 0

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada 10 A

**Instalación, montaje**

Montaje en Empotrado

**Tensión**

Tensión asignada 250 V

**Frecuencia**

Frecuencia 50 - 60 Hz

**Materiales**

Colour Plata

Código RAL 9006

Acabado de la superficie Mate

Material Metal, Plástico

Tratamiento Lacado

**Identificación**

Disposición de montaje Elemento básico

**Conectividad**

Tipo de montaje Montaje de garra, Conexión con tornillos

**Controles e indicadores**

Número de teclas 2

**Dimensiones**

Profundidad de montaje 26 mm

**Seguridad**

Índice de protección IP IP20

Resistencia al impacto IK IK05

**Arquitectura**

Elemento de control/operación Tecla doble

**Texto**

Tipo de montaje Con garras de expansión, Para fijación atornillada

Iluminación Sin lámpara de neón

