



WL0322

Características técnicas

AT_RecycledMaterialTotalWeightPlastic 0

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 10 A

Instalación, montaje

Montaje en Empotrado

Tensión

Tensión asignada 250 V

Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

Materiales

Colour Plata

Código RAL 9006

Acabado de la superficie Mate

Material Metal, Plástico

Tratamiento Lacado

Identificación

Disposición de montaje Elemento básico

Conectividad

Tipo de montaje Montaje de garra, Conexión con tornillos

Controles e indicadores

Número de teclas 2

Dimensiones

Profundidad de montaje 26 mm

Seguridad

Índice de protección IP IP20

Resistencia al impacto IK IK05

Arquitectura

Elemento de control/operación Doble pulsador

Texto

Tipo de montaje Con garras de expansión, Para fijación atornillada

Iluminación Sin lámpara de neón

