



WL0322

### Pulsador persiana, lumina, plata

#### Características técnicas

AT_PUBSwitchingCurrent	10 A
AT_RecycledMaterialTotalWeightPlastic	0

#### Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	10 A
----------------------------	------

#### Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

#### Tensión

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

#### Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Materiales

Colour	Plata
Código RAL	9006
Acabado de la superficie	Mate
Material	Metal, Plástico
Tratamiento	Lacado

#### Identificación

Disposición de montaje	Elemento básico
------------------------	-----------------

#### Conectividad

Tipo de montaje	Montaje de garra, Conexión con tornillos
-----------------	--

#### Controles e indicadores

Número de teclas	2
------------------	---

#### Dimensiones

Profundidad de montaje	26 mm
------------------------	-------

#### Seguridad

Índice de protección IP	IP20
Resistencia al impacto IK	IK05

#### Arquitectura

Elemento de control/operación	Doble pulsador
-------------------------------	----------------

#### Texto

Tipo de montaje	Con garras de expansión, Para fijación atornillada
Iluminación	Sin lámpara de neón
Tipo de conmutación / variante	Con enclavamiento mecánico y eléctrico para evitar la pulsación de ambas teclas