



WL0323

Pulsador persiana, lumina, negro

Características técnicas

AT_PUBSwitchingCurrent	10 A
AT_RecycledMaterialTotalWeightPlastic	0

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	10 A
----------------------------	------

Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

Tensión

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiales

Colour	Negro
Código RAL	9004
Acabado de la superficie	Mate
Material	Metal, Plástico
Tratamiento	Lacado

Identificación

Disposición de montaje	Elemento básico
------------------------	-----------------

Conectividad

Tipo de montaje	Montaje de garra, Conexión con tornillos
-----------------	--

Controles e indicadores

Número de teclas	2
------------------	---

Dimensiones

Profundidad de montaje	26 mm
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	42 mm

Seguridad

Índice de protección IP	IP20
Resistencia al impacto IK	IK05

Arquitectura

Elemento de control/operación	Doble pulsador
-------------------------------	----------------

Texto

Tipo de montaje	Con garras de expansión, Para fijación atornillada
Iluminación	Sin lámpara de neón
Tipo de conmutación / variante	Con enclavamiento mecánico y eléctrico para evitar la pulsación de ambas teclas
