



WL0323

Pulsador persiana, lumina, negro

Características técnicas

| | |
|---------------------------------------|---|
| AT_RecycledMaterialTotalWeightPlastic | 0 |
|---------------------------------------|---|

Corriente eléctrica

| | |
|----------------------------|------|
| Corriente nominal asignada | 10 A |
|----------------------------|------|

Instalación, montaje

| | |
|------------|-----------|
| Montaje en | Empotrado |
|------------|-----------|

Tensión

| | |
|------------------|-------|
| Tensión asignada | 250 V |
|------------------|-------|

Frecuencia

| | |
|------------|------------|
| Frecuencia | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Materiales

| | |
|--------|-------|
| Colour | Negro |
|--------|-------|

| | |
|------------|------|
| Código RAL | 9004 |
|------------|------|

| | |
|--------------------------|------|
| Acabado de la superficie | Mate |
|--------------------------|------|

| | |
|----------|-----------------|
| Material | Metal, Plástico |
|----------|-----------------|

| | |
|-------------|--------|
| Tratamiento | Lacado |
|-------------|--------|

Identificación

| | |
|------------------------|-----------------|
| Disposición de montaje | Elemento básico |
|------------------------|-----------------|

Conectividad

| | |
|-----------------|--|
| Tipo de montaje | Montaje de garra, Conexión con tornillos |
|-----------------|--|

Controles e indicadores

| | |
|------------------|---|
| Número de teclas | 2 |
|------------------|---|

Dimensiones

| | |
|------------------------|-------|
| Profundidad de montaje | 26 mm |
|------------------------|-------|

| | |
|---|-------|
| Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado | 42 mm |
|---|-------|

Seguridad

| | |
|-------------------------|------|
| Índice de protección IP | IP20 |
|-------------------------|------|

| | |
|---------------------------|------|
| Resistencia al impacto IK | IK05 |
|---------------------------|------|

Arquitectura

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Elemento de control/operación | Doble pulsador |
|-------------------------------|----------------|

Texto

| | |
|--------------------------------|---|
| Tipo de montaje | Con garras de expansión, Para fijación atornillada |
| Iluminación | Sin lámpara de neón |
| Tipo de conmutación / variante | Con enclavamiento mecánico y eléctrico para evitar la pulsación de ambas teclas |
