



WL1040

**Toma de corriente francesa, blanco polar**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Montaje	Empotrado
Número de polos	2 polos + tierra

**Principales características eléctricas**

Tensión nominal	250 V
Tensión nominal	250 V AC
Frecuencia asignada	50/60 Hz
Corriente nominal	16 A

**Puerta, tapa**

Tapa	Placa de cubierta central
------	---------------------------

**Materiales, acabados, colores**

Color de la serie	blanco
Color	Blanco
Color	blanco
Color RAL	RAL9016 - blanco tráfico
Material	Plástico+Metal
Superficie	brillante

**Instalación, montaje**

Tipo de montaje	Con garras de expansión ; Para fijación atornillada
-----------------	---

**Conexión**

Tipo de conexión	tornillo
------------------	----------

**Equipo**

withtransparentlabelholder	No
----------------------------	----

**Utilizar**

differentiationfeature2web	Con protección contra el contacto accidental elevada
differentiationfeature3web	Con terminales roscados

**Normas**

Certificados	EN 60669-1
--------------	------------

**Seguridad**

Índice de protección contra choques mecánicos, IK	02
Índice de protección IP	IP20

---

Protección	Protección contra el contacto accidental elevada
withenhancedcontactprotection	Sí

---

**Condiciones de uso**

---

Temperatura de almacenamiento/transporte	-10...50 °C
--	-------------