



WNA001B

## Conmutador, blanco

### Características técnicas

#### Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 10 A

#### Instalación, montaje

Montaje en Empotrado, Montaje en superficie

#### Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

#### Materiales

Colour Blanco puro

Código RAL 9010

Acabado de la superficie Acabado satinado

Material Polipropileno

Tratamiento Lacado

#### Identificación

Disposición de montaje Mecanismo con embellecedor

#### Conectividad

Tipo de montaje Montaje por clic

#### Controles e indicadores

Número de teclas 1

#### Dimensiones

Profundidad de montaje 41,70 mm

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado 40 mm

#### Seguridad

Índice de protección IP IP55

Resistencia al impacto IK IK07

#### Texto

Iluminación Sin iluminación (no se puede iluminar)

Tipo de conmutación / variante 2 vías