



WNA003

## Conmutador con testigo, gris

### Características técnicas

#### Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 10 A

#### Instalación, montaje

Montaje en Empotrado

#### Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

#### Materiales

Colour Gris

Código RAL 7011

Acabado de la superficie Acabado satinado

Material Polipropileno

Tratamiento Lacado

#### Identificación

Disposición de montaje Mecanismo con embellecedor

#### Conectividad

Tipo de montaje Montaje por clic

#### Controles e indicadores

Número de teclas 1

#### Dimensiones

Profundidad de montaje 63 mm

Profundidad de montaje cajas de montaje empotradas 40 mm

#### Seguridad

Índice de protección IP IP20

Resistencia al impacto IK IK07