



WNA009

cubyko Timer switch wall mounted asociable grey IP55

Características técnicas

Arquitectura

Montaje Atornillado

Mandos e indicadores

Piloto luminoso No

Pulsadores No

Principales características eléctricas

Frecuencia asignada 50/60 Hz

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal 10 AX

Dimensiones

Dimensiones(H A P) 76x76x57

Materiales, acabados, colores

Color RAL RAL 9010 - Blanco puro

Material Termoplástico

Instalación, montaje

Tipo de montaje Superficie

Conexión

Tipo de conexión Quickconnect

Equipo

hasheatingswitch No

Seguridad

Índice de protección contra choques mecánicos, IK 07

Índice de protección IP IP55

Ensayo del hilo incandescente EN 60-695-2

textimpactstrength IK07

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -15...30 °C

Temperatura de almacenamiento/transporte -50...50 °C

Identificación

Serie cubyko

