



WNA036

### Interruptor de llave, 3 posiciones, gris

#### Características técnicas

##### Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 10 A

##### Instalación, montaje

Montaje en Empotrado, Montaje en superficie

##### Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

##### Materiales

Colour Gris

Código RAL 7011

Acabado de la superficie Acabado satinado

Material Polipropileno

Tratamiento Lacado

##### Identificación

Disposición de montaje Mecanismo con embellecedor

##### Conectividad

Tipo de montaje Montaje por clic

##### Controles e indicadores

Número de teclas 1

##### Dimensiones

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado 40 mm

##### Seguridad

Índice de protección IP IP55

Resistencia al impacto IK IK07

##### Arquitectura

Elemento de control/operación Llave

##### Texto

Iluminación Sin iluminación (no se puede iluminar)