



WNA037B

Interruptor de llave, 3 posiciones con 0, blanco

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 10 A

Instalación, montaje

Montaje en Empotrado, Montaje en superficie

Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

Materiales

Colour Blanco puro

Código RAL 9010

Acabado de la superficie Acabado satinado

Material Polipropileno

Tratamiento Lacado

Identificación

Disposición de montaje Mecanismo con embellecedor

Conectividad

Tipo de montaje Montaje por clic

Controles e indicadores

Número de teclas 1

Dimensiones

Profundidad de montaje cajas de montaje empotradas 40 mm

Seguridad

Índice de protección IP IP55

Resistencia al impacto IK IK07

Arquitectura

Elemento de control/operación Llave

Texto

Iluminación Sin iluminación (no se puede iluminar)