



WNA037B



## Interruptor de llave, 3 posiciones con 0, blanco

### Características técnicas

#### Arquitectura

Tipo de organo de control	Llave
Número de pulsadores	1
Montaje	Clipado

#### Mandos e indicadores

Piloto luminoso	No
Pulsadores	No

#### Principales características eléctricas

Frecuencia asignada	50/60 Hz
---------------------	----------

#### Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal	10 A
----------------------------	------

#### Dimensiones

Profundidad del producto instalado	50 mm
Altura del producto instalado	75 mm
Dimensiones(H A P)	76x76x70
Anchura del producto instalado	75 mm

#### Capacidad

Número de módulos para mecanismos	2
-----------------------------------	---

#### Materiales, acabados, colores

Color RAL	RAL 9010 - Blanco puro
-----------	------------------------

#### Conexión

Tipo de conexión	Quickconnect
------------------	--------------

#### Equipo

hasheatingswitch	No
------------------	----

#### Seguridad

Índice de protección contra choques mecánicos, IK	07
Índice de protección IP	IP55
Ensayo del hilo incandescente	EN 60-695-2
textimpactstrength	IK07

#### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-15...30 °C
-------------------------------	-------------

Temperatura de  
almacenamiento/transporte

-50...50 °C

**Identificación**

---

Serie

cubyko

---

Composición

mecanismo con embellecedor