



WNA157

Tapa ciega, gris

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 16 A

Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -15 - 30 °C

Conexión

Tipo de conector/enchufe Gire el tornillo de bloqueo

Seguridad

Con protección de contacto mejorada No

Resistencia al impacto IK IK07

Índice de protección IP IP55

Dimensiones

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado 40 mm

Altura 75 mm

Anchura 75 mm

Profundidad 22,80 mm

Series relacionadas cubuko

Materiales

Colour Gris

Código RAL 7011

Acabado de la superficie Acabado satinado

Material Polipropileno

Instalación, montaje

Montaje en Empotrado, Montaje en superficie

Equipo

Tipo de conector/enchufe toma de enchufe Sin contacto de protección

Con tapa abatible Sí

Con contacto de tierra de protección redondo No

Con lámpara de señal No

Capacidad

Texto

Inscripción	Sin inscripción
Funda	Ninguna tapa
Protección	Sin pantalla protectora
