



WNA157B

### Tapa ciega, blanco

#### Características técnicas

##### Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 16 A

##### Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

##### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -15 - 30 °C

##### Conexión

Tipo de conector/enchufe Gire el tornillo de bloqueo

##### Seguridad

Con protección de contacto mejorada No

Resistencia al impacto IK IK07

Índice de protección IP IP55

##### Dimensiones

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado 40 mm

Altura 75 mm

Anchura 75 mm

Profundidad 22,80 mm

Series relacionadas cubuko

##### Materiales

Colour Blanco puro

Código RAL 9010

Acabado de la superficie Acabado satinado

Material Polipropileno

##### Instalación, montaje

Montaje en Empotrado, Montaje en superficie

##### Equipo

Tipo de conector/enchufe toma de enchufe Sin contacto de protección

Con tapa abatible Sí

Con contacto de tierra de protección redondo No

Con lámpara de señal No

##### Capacidad

**Texto**

---

Inscripción	Sin inscripción
Funda	Ninguna tapa
Protección	Sin pantalla protectora

---