



WNA157B

Tapa ciega, blanco

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 16 A

Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -15 - 30 °C

Conexión

Tipo de conector/enchufe Gire el tornillo de bloqueo

Seguridad

Con protección de contacto mejorada No

Resistencia al impacto IK IK07

Índice de protección IP IP55

Dimensiones

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado 40 mm

Altura 75 mm

Anchura 75 mm

Profundidad 22,80 mm

Series relacionadas cubuko

Materiales

Colour Blanco puro

Código RAL 9010

Acabado de la superficie Acabado satinado

Material Polipropileno

Instalación, montaje

Montaje en Empotrado, Montaje en superficie

Conectividad

Tipo de conector/enchufe Conexión enchufable

Equipo

Tipo de conector/enchufe toma de enchufe Sin contacto de protección

Con tapa abatible Sí

Con contacto de tierra de protección redondo No

Capacidad

Número de módulos	2
-------------------	---

Texto

Inscripción	Sin inscripción
-------------	-----------------

Funda	Ninguna tapa
-------	--------------

Protección	Sin pantalla protectora
------------	-------------------------