



WNA161B

Toma Schuko, blanco

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	16 A
----------------------------	------

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-15 - 30 °C
-------------------------------	-------------

Seguridad

Con protección de contacto mejorada	No
Resistencia al impacto IK	IK07
Índice de protección IP	IP55

Dimensiones

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	40 mm
Altura	81 mm
Anchura	81 mm
Series relacionadas	cubyko

Materiales

Colour	Blanco puro
Código RAL	9010
Acabado de la superficie	Mate
Material	Polipropileno, Termoplástico

Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado, Montaje en superficie
------------	----------------------------------

Conectividad

Tipo de conector/enchufe	Borne de tornillo
Tipo de montaje	Montaje por clic, Montaje con tornillos

Equipo

Tipo de conector/enchufe toma de enchufe	SCHUKO
Inserto central girado	No
Con tapa abatible	Sí
Con contacto de tierra de protección redondo	No
Con lámpara de señal	No

Capacidad

Número de módulos

1

Texto

Inscripción

Sin inscripción

Protección

Protección reforzada contra el contacto accidental