



WNC001B

## Conmutador superficie, blanco polar

### Características técnicas

#### Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 10 A

#### Instalación, montaje

Montaje en Empotrado

#### Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

#### Materiales

Colour Blanco puro

Código RAL 9010

Acabado de la superficie Acabado satinado

Material Polipropileno

#### Identificación

Disposición de montaje Instalación completa con placa

#### Conectividad

Tipo de montaje Montaje con tornillos

#### Controles e indicadores

Número de teclas 1

#### Dimensiones

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado 40 mm

#### Seguridad

Índice de protección IP IP20

Resistencia al impacto IK IK07

#### Arquitectura

Elemento de control/operación Tecla simple