



WNC001B

Conmutador superficie, blanco polar

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 10 A

Instalación, montaje

Montaje en Empotrado

Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

Materiales

Colour Blanco puro

Código RAL 9010

Acabado de la superficie Acabado satinado

Material Polipropileno

Identificación

Disposición de montaje Instalación completa con placa

Conectividad

Tipo de montaje Montaje con tornillos

Controles e indicadores

Número de teclas 1

Dimensiones

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado 40 mm

Seguridad

Índice de protección IP IP20

Resistencia al impacto IK IK07

Arquitectura

Elemento de control/operación Tecla simple