



WNC035



Interruptor con llave, 2 posiciones, superficie, gris

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	10 A
----------------------------	------

Instalación, montaje

Montaje en	Montaje en superficie
------------	-----------------------

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiales

Colour	Gris
Código RAL	7011
Acabado de la superficie	Acabado satinado
Material	Polipropileno

Identificación

Disposición de montaje	Instalación completa con placa
------------------------	--------------------------------

Conectividad

Tipo de montaje	Montaje con tornillos
-----------------	-----------------------

Controles e indicadores

Número de teclas	1
------------------	---

Dimensiones

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	40 mm
---	-------

Seguridad

Índice de protección IP	IP55
Resistencia al impacto IK	IK07

Arquitectura

Elemento de control/operación	Llave
-------------------------------	-------

Texto

Iluminación	Sin iluminación (no se puede iluminar)
-------------	--