



WNC161



Toma Schuko, completa superficie, gris

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	16 A
----------------------------	------

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-15 - 30 °C
-------------------------------	-------------

Seguridad

Con protección de contacto mejorada	No
Resistencia al impacto IK	IK07
Índice de protección IP	IP55

Dimensiones

Altura	76 mm
Series relacionadas	cubyko

Materiales

Colour	Gris oscuro
Código RAL	9010
Acabado de la superficie	Mate
Material	Policarbonato (PC), Polipropileno, Termoplástico

Instalación, montaje

Montaje en	Montaje en superficie
------------	-----------------------

Conectividad

Tipo de conector/enchufe	Borne de tornillo
Tipo de montaje	Montaje con tornillos

Equipo

Tipo de conector/enchufe toma de enchufe	SCHUKO
Inserto central girado	No
Con tapa abatible	Sí
Con contacto de tierra de protección redondo	No
Con lámpara de señal	No

Capacidad

Número de módulos	2
-------------------	---

Texto

Inscripción

Sin inscripción

Protección

Protección reforzada contra el contacto accidental