



WNC161

**Toma Schuko, completa superficie, gris**

**Características técnicas**

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada 16 A

**Frecuencia**

Frecuencia 50 - 60 Hz

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento -15 - 30 °C

**Seguridad**

Con protección de contacto mejorada No

Resistencia al impacto IK IK07

Índice de protección IP IP55

**Dimensiones**

Altura 76 mm

Series relacionadas cubyko

**Materiales**

Colour Gris oscuro

Código RAL 9010

Acabado de la superficie Mate

Material Policarbonato (PC), Polipropileno, Termoplástico

**Instalación, montaje**

Montaje en Montaje en superficie

**Conectividad**

Tipo de montaje Montaje con tornillos

**Equipo**

Tipo de conector/enchufe toma de enchufe SCHUKO

Inserto central girado No

Con tapa abatible Sí

Con contacto de tierra de protección redondo No

Con lámpara de señal No

**Capacidad**

Número de módulos 2

**Texto**

